

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Per la lucidatura ergonomica
- » La sfera è girabile e orientabile in tutte le direzioni
- » Il magnete può essere attivato o disattivato
- » La sfera è mantenuta in posizione grazie all'effetto stick-slip



Peso	MK ¹⁾	Passo polare	H	D	d	N°	EUR
5 kg	80 N	1,5 + 0,5	104	128	80	HPO 4400/ 80	< >
9 kg	100 N	1,5 + 0,5	129	158	100	HPO 4400/100	< >
15 kg	100 N	1,5 + 0,5	145	188	130	HPO 4400/130	< >
22 kg	100 N	1,5 + 0,5	164	198	160	HPO 4400/160	< >

1) MK: Forza magnetica